

Made in TÜRKİYE

USEFUL TRANSPORT VENTILATOR



KOZMOVENT MV

Sensitive treatment for emergency and transport patients

TEKNİK ÖZELLİKLER		Şartname Maddeleri
UYGULAMA	Ambulanslarda Acil Durum ve İlk Yardım Amaçlı, Hastahanelerde Acil Servisler ve Yoğun Bakımlarda, Hasta Nakil Uygulamalarında	
HASTA TİPİ	8 kg Üstü Bebeklerde, Çocuklarda ve Yetişkinlerde Kullanıma Uygunudur.	
VENTİLASYON TİPİ	IPPV Volumetrik, Basınç Destekli IPPV Zaman Döngüsü	
KONTROL YÖNTEMİ	Elektronik	
AYARLAMA YÖNTEMİ	Analog Çevirmeli Stoperli Tuşlar	16.16
AKIŞ JENERATÖRÜ	Venturi Sistem Mask. Ventilator Akışı: 50 lt/dk	
GAZ KAYNAĞI	O2 veya Basıncılı Medikal Hava (2,7 Bar-6 Bar aralığında olmalı)	16.2
ÇALIŞMA MODLARI	AUT-AST / PSV + APNEA / CPAP	16.6
ÖLÇÜM PARAMETRESİ	Analog Anlık Hava Basıncı	16.5
SOLUNUM FREKANSI	0-70 BPM	
I:E ORANI	1:1.5	
INSP ZAMANI	%40	
BASINÇ LİMİTİ	0-55 cmH2O	16.11/16.12
DAKİKA HACİM	0-16 lt/dk	
PEEP	0-25 cmH2O (mBar)	16.8
TIDAL VOLÜM	15-3000 ml	16.7
TETİKLEME HASSASİYETİ	1 cmH2O ile 5 cmH2O arasında ayarlanabilir	
O2 KARIŞIMI	%50 veya %100	
ALARMLAR	Düşük Basınç / Apnea, Yüksek Basınç, Düşük Batarya, Gaz Kaynağı, Şebeke Bağlantısı	16.13/16.15
ARAÇ ŞARJI	12V DC 3A	
ŞEBEKE ŞARJI	110V - 230V 12V 3A Adaptör (60601-1 Uyumlu)	16.3
GÜÇ TÜKETİMİ	4.5 Wh	
BATARYA	11.1V 2600 mAh Li-ion Battery	16.3/16.4
ÖLÇÜLER	173mm x 273mm x 186,5mm	
AĞIRLIK	3,2 kg	16.1
ELEKTRİKSEL UYUMLULUK	BF Sınıfı	
STANDART AKSESUARLAR	Tek Kullanımlık Hasta Devresi Yetişkin ve Çocuk Maskesi Bakteri Filtresi 1 Litre Test Balonu Alüminyum Taşıma Çantası Metal Araç Sabitleme Braketi Araç ve Şebeke Şarjları 2 Adet Gaz Kaynağı Bağlantı Hortumu (25cm ve 100cm)	16.9/16.10/16.17/16.18/16.19
TAŞIMA KOŞULLARI ve KORUMA	IP23 Taşıma Çantası ile IP44	16.14